

Evaporador Rotatorio De 0.5-4L

Número de artículo: KE-2



Introduction

Separe de manera eficiente los solventes de "bajo punto de ebullición" con un evaporador rotatorio de 0.5-4L. Diseñado con materiales de alta calidad, sellado al vacío de Telfon+Viton y válvulas de PTFE para un funcionamiento sin contaminación.

[Aprende más](#)

Modelo	KRE-202B
Matraz de evaporación	0.5-4L /3kg
Condensador	Verticales/ Diagonales
Grado de vacío	≤2 kPa/hora
Sellado al vacío	Sellado Telfon+Viton
Control de velocidad	Regulación de velocidad continua Knop
Velocidad de rotación	20-280rpm
poder giratorio	60W
Poder de calefacción	1.3KW
Rango de calentamiento	0-99 °C
Precisión de temperatura	±2°C
Método de elevación	Eléctrico
Distancia de elevación	180 mm
Dispositivo antisalpicaduras	Cubierta transparente de PP (opcional)
Protección de seguridad	Protección contra sobrecorriente/fallo a tierra/sobrettemperatura
Fuente de alimentación	110-240 V, 50/60 Hz
Ambiente de trabajo	5-35 °C
Dimensiones	550*575*415mm
Peso	20-22Kg