

Reactor De Vidrio Simple De 10-50L

Número de artículo: KR-10S



Introduction

¿Está buscando un sistema de reactor de vidrio único confiable para su laboratorio? Nuestro reactor de 10-50L ofrece control preciso de temperatura y agitación, soporte duradero y características de seguridad para reacciones sintéticas, destilación y más. Las opciones personalizables y los servicios personalizados de KinTek están aquí para satisfacer sus necesidades.

[Aprende más](#)

Modelo	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
Volumen del reactor	10L	20L	30L	50L
Poder de agitación	60W	90W	180W	180W
máx. torque	132N/cm3	200N/cm2	200N/cm2	273N/cm2
Sellado de puertos	PTFE			
Control de velocidad	Regulación de velocidad continua Knop			
Velocidad de agitación	0-650 rpm			
Temperatura de trabajo	-80~250°C			
Vacío	0.098Mpa			
Protección de seguridad	Protección contra sobrecorriente/fallo a tierra/sobrettemperatura			
Ambiente de trabajo	5-35 °C			
Fuente de alimentación	110-440 V, 50/60 Hz			
Dimensiones totales	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
Peso neto	75kg	125kg	135kg	140kg