

Destilación De Camino Corto De 20L

Número de artículo: SPD-20



Introducción

Extraiga y purifique eficientemente líquidos mixtos con nuestro sistema de destilación de recorrido corto de 20 l. Alto vacío y calentamiento a baja temperatura para resultados óptimos.

[Aprende más](#)

Cristalería	material de vidrio	Vidrio de alto borosilicato 3.3
	Volumen del matraz	20L
	Matraz receptor	4*2000ml
	trampa fría	Condensador tipo hielo seco
Manta calentadora	Poder de calefacción	3000W
	Rango de temperatura	RT-380 °C
	Termómetro	PT100
	método de agitación	Magnético
	Poder de agitación	40W
	Velocidad de agitación	50-2000RPM
Circulador de refrigeración	Rango de temperatura	-10-99 °C
	Volumen de reserva	15L/250*160*200mm
	caudal de la bomba	6L/min
Bomba aspiradora	tipo de bomba	Bomba rotativa de paletas de dos etapas
	Tasa de bombeo	2,2 l/s a 50 Hz; 2.6L/S a 60HZ
	Presión máxima	3Pa
	Potencia nominal	400/370kW
	Peso neto	21 kg
Guarniciones	Partidario	Conector SS de 150*150 mm con anillo de corcho
	Tubería de vacío	manguera de silicona
	Abrazadera	SS/Plástico
	Termómetro	Rango 0-200 °C con 30 cm de longitud