

Horno De Secado Al Vacío De Laboratorio De 23L

Número de artículo: KT-VDO



Introducción

Horno de Secado al Vacío Inteligente Kintek para laboratorios: secado preciso, estable y a baja temperatura. Ideal para materiales sensibles al calor. ¡Solicite un presupuesto ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modelo	KT-DZK-6025B
Modo de Pantalla	Pantalla LCD
Rango de Control de Temperatura	Temp. Ambiente (TA) +10°C ~ 250°C
Resolución de Temperatura	0.1°C
Nivel de Vacío	-0.1 MPa
Rango del Temporizador	1 min ~ 999 hr 59 min
Potencia de Calentamiento	400W (Potencia Total: 800W)
Funcionamiento Continuo Máximo	7 Días (a 230°C)
Material de la Cámara	Acero Inoxidable 201 (SS 304 Opcional)
Dimensiones de la Cámara	280 (P) × 280 (An) × 300 (Al) mm
Capacidad	23 L
Estantes	2 Estantes Estándar (Carga: 15 kg cada uno)
Fuente de Alimentación	CA 220V / 50Hz
Peso Neto	46 Kg