

# Destilación De Camino Corto De 2L

Número de artículo: SPD-1



## Introducción

Extraiga y purifique con facilidad con nuestro kit de destilación de recorrido corto de 2 l. Nuestra cristalería de borosilicato de alta resistencia, manto de calentamiento rápido y dispositivo de ajuste delicado garantizan una destilación eficiente y de alta calidad. ¡Descubre las ventajas hoy!

[Aprende más](#)

Cristalería	material de vidrio	Vidrio de alto borosilicato 3.3
	Volumen del matraz	2L
	Matraz receptor	3*500ml
	trampa fría	Condensador tipo hielo seco
Manta calentadora	Poder de calefacción	650W
	Rango de temperatura	RT-380°C
	Termómetro	PT100
	método de agitación	Magnético
	Poder de agitación	40W
Circulador de refrigeración	Velocidad de agitación	50-2000RPM
	Rango de temperatura	-10-99 °C
	Volumen de reserva	6L/180*160*150mm
Bomba aspiradora	caudal de la bomba	4 l/min.
	tipo de bomba	Bomba rotativa de paletas de dos etapas
	Tasa de bombeo	1,1 l/s a 50 Hz; 1,3 l/s a 60 HZ
	Presión máxima	3Pa
	Potencia nominal	400/370kW
Guarniciones	Peso neto	19kg
	Partidario	Conector SS de 150*150 mm con anillo de corcho
	Tubería de vacío	manguera de silicona
	Abrazadera	SS/Plástico
	Termómetro	Rango 0-200 °C con 30 cm de longitud