

# 40L Chilling Circulator Baño De Reacción De Temperatura Constante A Baja Temperatura

Número de artículo: KCP-40



## Introducción

Obtenga energía de enfriamiento eficiente y confiable con el enfriador de circulación KinTek KCP. Con un máx. temperatura de -120 °C, es un equipo ideal para diferentes circunstancias de trabajo.

[Aprende más](#)

Modelo	Volumen de fluido	Temperatura de trabajo.	Capacidad de enfriamiento	Caudal de la bomba	Temperatura. Estabilidad	Puerto de manguera	Dimensiones (mm)
KCP40-20	40L	-23-5°C	3780-1150W	70L/min 6-8m	+/-2 °C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP40-40		-40-5 °C	4080-1270W				
KCP40-60		-63-5°C	4330-680W				
KCP40-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP40-120		-120-5 °C	4968-330W				