

# Evaporador Rotatorio 5-50L

Número de artículo: KE-10



## Introduction

Separe de manera eficiente los solventes de bajo punto de ebullición con el evaporador rotatorio de 5-50 l. Ideal para laboratorios químicos, ofrece procesos de evaporación precisos y seguros.

[Aprende más](#)

Modelo	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
Matraz de evaporación	5L	10L	20L	50L
Tamaño del matraz	ø50mm	ø50/125mm	ø125mm	ø125mm
Velocidad de evaporación	2L/H por H2O	3.2L/H por H2O	5L/H por H2O	9L/H por H2O
Frasco de reciclaje	3L	5L	10L	20L
Condensador	Vertical	Diagonal		
Grado de vacío	≤2 kPa/hora			
Sellado al vacío	Sellado Telflon+Viton			
Control de velocidad	Regulación de velocidad continua Knop			
Fuerza de motor	250W			
Velocidad de rotación	20-140 rpm	20-130rpm		20-110rpm
Método de elevación	Eléctrico			
Distancia de elevación	150 mm	160 mm	190 mm	180 mm