

Destilación De Camino Corto De 5L

Número de artículo: SPD-5



Introducción

Experimente una destilación de trayecto corto de 5 l eficiente y de alta calidad con nuestro material de vidrio de borosilicato duradero, manto de calentamiento rápido y dispositivo de ajuste delicado. Extraiga y purifique sus líquidos mixtos objetivo con facilidad en condiciones de alto vacío. ¡Conoce más sobre sus ventajas ahora!

[Aprende más](#)

Cristalería	material de vidrio	Vidrio de alto borosilicato 3.3
	Volumen del matraz	5L
	Matraz receptor	3*1000ml
	trampa fría	Condensador tipo hielo seco
Manta calentadora	Poder de calefacción	1100W
	Rango de temperatura	RT-380°C
	Termómetro	PT100
	método de agitación	Magnético
	Poder de agitación	40W
	Velocidad de agitación	50-2000RPM
Circulador de refrigeración	Rango de temperatura	-10-99 °C
	Volumen de reserva	6L/180*160*150mm
	caudal de la bomba	4L/min
Bomba aspiradora	tipo de bomba	Bomba rotativa de paletas de dos etapas
	Tasa de bombeo	1,1 l/s a 50 Hz; 1,3 l/s a 60 HZ
	Presión máxima	3Pa
	Potencia nominal	400/370kW
	Peso neto	19kg
Guarniciones	Partidario	Conector SS de 150*150 mm con anillo de corcho
	Tubería de vacío	manguera de silicona
	Abrazadera	SS/Plástico
	Termómetro	Rango 0-200 °C con 30 cm de longitud