

Selladora Manual De Pilas De Botón (Pantalla Digital)

Número de artículo: PC2NS



Introducción

La selladora manual de pilas de botón es un pequeño dispositivo especialmente utilizado para el envasado de pilas de botón. Es fácil de manejar y adecuada para laboratorios y producción de lotes pequeños para garantizar que la pila esté firmemente sellada y mejorar la eficiencia de la producción.

[Aprende más](#)

Modelo de aparato	PC2NS
Rango de presión	0-2T (0-25MPa)
Diámetro del pistón	32 mm(d) en cilindro de aceite cromado
Manómetro	Indicación digital 0,00-40,00MPa
Molde estándar	Molde estándar de la serie CR20
Molde de sellado	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Presión de sellado	Generalmente entre 0,8-1,2 toneladas
Molde de extracción de cáscaras	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Presión de extracción de la cáscara	Generalmente dentro de 0,4 toneladas
Dimensiones generales	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso del equipo	12Kg

Diagrama del tamaño de la máquina