

Bienvenido Al Servicio De Redacción De Títulos Seo.por Favor, Proporcione Sus Palabras Clave Relacionadas Con El Producto.

Número de artículo: PC2N



Introducción

La selladora manual de pilas de botón es un dispositivo de envasado de alta precisión diseñado específicamente para pilas de botón pequeñas (como CR2032, LR44 y otros modelos). Es adecuada para investigación y desarrollo en laboratorio, producción de lotes pequeños y demostraciones didácticas.

[Aprende más](#)

Modelo de aparato	PC-2N
Rango de presión	0-2T (0-25MPa)
Diámetro del pistón	32 mm(d) en cilindro de aceite cromado
Manómetro	Indicador de presión y presión de doble escala
Molde estándar	Molde estándar de la serie CR20
Molde de sellado	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Presión de sellado	Generalmente entre 0,8-1,2 toneladas
Molde de extracción de cáscaras	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Presión de extracción de la cáscara	Generalmente dentro de 0,4 toneladas
Dimensiones generales	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso del equipo	12Kg

Diagrama del tamaño de la máquina