


# Molde De Prensa Antifisuras

Número de artículo: PML



## Introducción

El molde de prensa antifisuras es un equipo especializado diseñado para moldear películas de diversas formas y tamaños utilizando alta presión y calentamiento eléctrico.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMT
Forma de la muestra	
Calentamiento de la matriz	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62
Tamaño de la muestra	Φ6 Φ8 Φ10 Φ15 Φ20mm (M)
Profundidad de la cavidad	40mm (N)
Dimensiones	Φ98*120mm(L*H)
Peso	5Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	