

Máquina Automática De Prensado Térmico Para Laboratorio

Número de artículo: PZAH



Introducción

Prensas térmicas automáticas de precisión para laboratorios, ideales para ensayos de materiales, composites e I+D. Personalizables, seguras y eficientes. Póngase en contacto con KINTEK hoy mismo.

[Aprende más](#)

Parámetros	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
Temperatura/potencia de calentamiento	Temperatura ambiente - 300°C/1,6KW Temperatura ambiente - 500°C/2KW Temperatura ambiente - 800°C/4,5KW	Temperatura ambiente - 300°C/2,2KW Temperatura ambiente - 500°C/3,4KW Temperatura ambiente - 800°C/ 6KW	Temperatura ambiente -300°C/2,2KW Temperatura ambiente -500°C/3,4KW Temperatura ambiente -800°C/ 6KW	Temperatura ambiente -300°C/3KW Temperatura ambiente - 500°C/4,5KW	Temperatura ambiente - 300°C/4KW Temperatura ambiente -500°C/ 6KW	Temperatura ambiente - 300°C/10KW Temperatura ambiente -500°C/ 16KW
Calentamiento	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KW (800°C)	2,2KW (300°C), 3,4KW (500°C), 6KW (800°C)	3KW (300°C), 4,5KW (500°C)	4KW (300°C), 6KW (500°C)	1
Rango de presión	0,01-5,0 toneladas	0,01-25 toneladas	0,01-25 toneladas	0,01-30 toneladas	0,01-50 toneladas	0,01-60 toneladas
Precisión de presión	0,01 toneladas					
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas (IPS HD)					
Botones metálicos	Contactos plateados, >100.000 ciclos					
Protección de seguridad	Puerta acrílica + parada de emergencia					
Gráficos	Visualización del gráfico de funcionamiento, exportación a Excel por USB					
Control de programa	Hasta 18 pasos					
Refrigeración por agua	Refrigeración rápida manual + automática					
Ajuste de la velocidad	Tasas de rampa de presión/temperatura ajustables					
Mando a distancia	Requiere ordenador opcional					
Tamaño de la tableta	120 x 120 (m×n)	180 x 180 mm(m×n)	200 x 200 mm(m×n)	300 x 300 mm(m×n)	400 x 400 mm(m×n)	500 x 500 mm(m×n)
Espacio de trabajo	130 x 55 mm	210 x 65 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm	520 x 100 mm
Alimentación	220V/110V (personalizable)					
Dimensiones/peso del producto	350x350x580 mm / 75 kg	480x480x750 mm / 200 kg	480x480x750 mm / 200 kg	580x580x1180 mm / 580 kg	680x680x1280 mm / 1130 kg	780x780x1350 mm / 1808 kg
Dimensiones/peso del embalaje	725x620x890 mm / 84 kg	725x620x890 mm / 236 kg	725x620x890 mm / 236 kg	900x800x1400 mm / 650 kg	900x800x1400 mm / 1200 kg	900x800x1400 mm / 1920 kg