

Molde De Prensa De Bolas

Número de artículo: PMQ



Introducción

Explore los versátiles moldes hidráulicos de prensado en caliente para un moldeo por compresión preciso. Ideales para crear diversas formas y tamaños con estabilidad uniforme.

[Aprende más](#)

| Modelo de instrumento | PMQ | |
|--|--|------------------|
| Forma de la muestra | | |
| Calentamiento de la matriz | Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV | |
| Dureza del penetrador | HRC60-HRC62 | |
| Tamaño de la muestra | Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm (M) | Φ30Φ40Φ50 mm (M) |
| Profundidad de la cavidad | 40 mm (N) | 60 mm (N) |
| Dimensiones | Φ53*120mm (L*H) | Φ88*150 mm (L*H) |
| Peso | 1,4 kg | 5.8kg |
| Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo | | |