

Molde De Prensa De Bolas

Número de artículo: PMQ



Introducción

Explore los versátiles moldes hidráulicos de prensado en caliente para un moldeo por compresión preciso. Ideales para crear diversas formas y tamaños con estabilidad uniforme.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMQ	
Forma de la muestra		
Calentamiento de la matriz	Aleación de acero para herramientas :Cr12MoV	
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62	
Tamaño de la muestra	Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm (M)	Φ30Φ40Φ50 mm (M)
Profundidad de la cavidad	40 mm (N)	60 mm (N)
Dimensiones	Φ53*120mm (L*H)	Φ88*150 mm (L*H)
Peso	1,4 kg	5.8kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		