

Sustrato De Fluoruro De Bario (BaF2) / Ventana

Número de artículo: KTOM-BFS



Introduction

BaF2 es el centelleador más rápido, buscado por sus propiedades excepcionales. Sus ventanas y placas son valiosas para la espectroscopia infrarroja y VUV.

[Aprende más](#)

Rango de transmisión (μm)	0,15~12,5
Transmitancia	>90 % (0,35~9 μm , 3 mm)
Pérdida de reflexión a 2,58 μm	6,8% (ambas caras)
Dureza del nudo (kg/mm ²)	82 con indentador de 500g
Densidad (g/cm ³)	4.89
Punto de fusión (°C)	1280
Forma redonda	Φ 5.0; Φ 10.0; Φ 12.7; Φ 15.0; Φ 20.0
Diámetro (mm)	Φ 25.4; Φ 30.0; Φ 38.1; Φ 50.8; Φ 76.2
Forma cuadrada	5.0x5.0 ; 10.0x10.0 ; 15.0x15.0
ancho x alto (mm)	20,0x20,0; 25,0x25,0; 50,0x50,0