

# Probador De Resistencia Interna De La Batería

Número de artículo: BC-08



## Introducción

La función principal del probador de resistencia interna de la batería es probar la función de carga, la función de descarga, la resistencia interna, el voltaje, la función de protección, la capacidad, la sobrecorriente y el tiempo de protección contra cortocircuitos.

[Aprende más](#)

Función	Rango	Rango de medición	Resolución	Tiempo de medición	precisión
Resistencia interna	200 mΩ	2-200 mΩ	0.1m g	10mS	±0,5 mΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	1mΩ	10mS	± 1mΩ
Voltaje	5V	0-4.999V	0.001V	10mS	±0.001V
	50V	0-49.99v	0.01V	10mS	±0.01V