

## Bomba De Vacío De Circulación De Agua De Sobremesa

Número de artículo: KV-2



### Introducción

¿Necesita una bomba de vacío de circulación de agua para su laboratorio o pequeña industria? Nuestra bomba de vacío de circulación de agua de sobremesa es perfecta para evaporación, destilación, cristalización y más.

[Aprende más](#)

Modelo	SHZ-A	SHZ-B
Puerto de vacío	2	4
Caudal de puerto único	10 l/min.	
Presión de vacío	0.098Mpa	
Caudal de la bomba	60 l/min.	
rumbo de la bomba	8M	
Material de la cabeza de la bomba	SS304/PTFE	
Volumen del depósito	13L	15L
Fuerza de motor	180W	370W
Dimensiones	400*280*240mm	
Peso	15Kg	17Kg