

# Pulsador De Batería 5T

Número de artículo: PCBP



## Introduction

Prepare muestras de manera eficiente con nuestra prensa de batería de botón 5T. Ideal para laboratorios de investigación de materiales y producción a pequeña escala. Tamaño pequeño, liviano y compatible con aspiradora.

[Aprende más](#)

<b>Modelo de instrumento</b>	<b>PCBP-2T (Manual)</b>	<b>Modelo de instrumento</b>	<b>PCBP-1.5T (automático)</b>
<b>Rango de presión</b>	0-2T (0-25MPa)	<b>Rango de presión</b>	50-1500kg
<b>Diámetro del pistón</b>	Φ32mm (d)	<b>Proceso de presurización</b>	Programa presurización-programa presión alivio de presión temporizado
<b>Estructura integral</b>	Sin conexión de sellado, se reducen las fugas de aceite	<b>Tiempo de retención de presión</b>	0-999 segundos
<b>Manómetro</b>	Visualización de presión e intensidad de presión.	<b>Conversión de presión</b>	El programa convierte automáticamente el molde para soportar la presión.
<b>Troquel estándar</b>	Troquel de embalaje serie CR20	<b>pantalla LCD</b>	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
<b>Troquel de sellado</b>	CR16,CR20,CR24,CR30opcional	<b>molde de sellado</b>	Opcional CR16,CR20,CR24,CR30,etc.
<b>Presión de sellado</b>	0,8-1,2 toneladas	<b>Molde para quitar conchas</b>	Opcional CR16,CR20,CR24,CR30,etc.
<b>Troquel de desmontaje</b>	CR16,CR20,CR24 opcional	<b>molde estándar</b>	Molde de embalaje estándar serie CR20
<b>Presión de desmontaje</b>	<0,4 toneladas	<b>Dimensiones externas</b>	220x240x380 (largo ancho x alto)
<b>Dimensiones</b>	210 × 165 × 290 mm (largo × ancho × alto)	<b>Fuente de alimentación del equipo</b>	220 V (50 Hz/60 Hz)
<b>Peso</b>	12kg	<b>Peso del equipo</b>	35kg