

Brida Cf/Kf Conjunto De Sellado De Paso De Electrodo De Vacío Para Sistemas De Vacío

Número de artículo: KT-VA08



Introducción

Descubra los pasamuros de electrodos con brida CF/KF de alto vacío, ideales para sistemas de vacío. Sellado superior, excelente conductividad y opciones personalizables.

[Aprende más](#)

Parámetro Descripción	Opciones / Especificaciones
Especificaciones de brida	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (personalizable)
Longitud del cable	100 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm (personalizable)
Temperatura máxima de funcionamiento	400°C (personalizable)
Presión máxima de funcionamiento	10 ⁻⁸ Pa
Material de sellado	Cerámica, metal