

Horno De Sinterización En Silla Con Transformador

Número de artículo: KT-DS10



Introducción

Experimente una sinterización de primer nivel con el horno de sinterización en el sillón con transformador. Paleta fácil de operar, sin ruido y calibración automática de temperatura.

¡Ordenar ahora!

[Aprende más](#)

Velocidad de calentamiento	200 °C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1530°C
Tiempo máximo de mantenimiento de la temperatura	2 horas
Suministro de energía eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corriente nominal	14,5 amperios a 110 V 7,0 amperios a 230 V
Potencia nominal de salida	máximo 1500w
Dimensión	27 cm de alto x 36 cm de ancho x 56 cm de profundidad
Diámetro de la cámara de cocción	9 cm (3,5")
Peso neto	20Kg
Peso con paquete	25,5 kg