


# Evaluación Del Revestimiento De La Célula Electrolytica

Número de artículo: ELEC



## Introducción

¿Busca celdas electrolyticas de evaluación con revestimiento resistente a la corrosión para experimentos electroquímicos? Nuestras celdas cuentan con especificaciones completas, buen sellado, materiales de alta calidad, seguridad y durabilidad. Además, son fácilmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

[Aprende más](#)

Especificaciones	8/30/50/80ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60°C
Área de reacción	0,5~ 2 cm <sup>2</sup> .
Material	vidrio de boro + PTFE
Orificio de apertura de la célula electrolytica	Dos orificios para electrodos (incluye electrodo de varilla de grafito*1 electrodo de cloruro de plata*1)