

Evaluación Del Revestimiento De La Célula Electrolytica

Número de artículo: ELEC



Introducción

¿Busca celdas electrolíticas de evaluación con revestimiento resistente a la corrosión para experimentos electroquímicos? Nuestras celdas cuentan con especificaciones completas, buen sellado, materiales de alta calidad, seguridad y durabilidad. Además, son fácilmente personalizables para satisfacer sus necesidades.

[Aprende más](#)

| | |
|---|---|
| Especificaciones | 8/30/50/80ml |
| Rango de temperatura aplicable | 0 ~ 60°C |
| Área de reacción | 0,5~ 2 cm ² . |
| Material | vidrio de boro + PTFE |
| Orificio de apertura de la célula electrolítica | Dos orificios para electrodos (incluye electrodo de varilla de grafito*1 electrodo de cloruro de plata*1) |