

# Prensa Isostática En Frío Para Producción De Piezas Pequeñas 400Mpa

Número de artículo: PCIS



## Introducción

Produzca materiales uniformemente de alta densidad con nuestra prensa isostática en frío. Ideal para compactar piezas de trabajo pequeñas en entornos de producción. Ampliamente utilizado en los campos de la pulvimetalurgia, la cerámica y la biofarmacéutica para la esterilización a alta presión y la activación de proteínas.

[Aprende más](#)

Modelo	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
Diámetro interior efectivo de la cámara de alta presión (mm)	150	200	250	300
Profundidad efectiva de la cavidad de alta presión (mm)	300	300	300	400/450
Presión máxima de trabajo (MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
Fuerza	9Kw	9Kw	17.5Kw	17.5Kw
Método de alimentación	Automático			
Tasa de impulso	Ajustable manualmente o ajustable con precisión			
medio de trabajo	Aceite o agua+inhibidor de óxido			
IHM	Pantalla de texto o pantalla táctil			
Interfaz de exportación de datos	USB			
método de enfriamiento	Refrigeración por agua			