

Molde De Prensa Cilíndrico

Número de artículo: PMC



Introducción

Forme y pruebe de forma eficaz la mayoría de las muestras con los moldes de prensa cilíndricos de distintos tamaños. Fabricados en acero japonés de alta velocidad, con una larga vida útil y tamaños personalizables.

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F
Material de la matriz	Acero rápido para herramientas ASSAB +17			Acero aleado para herramientas: Cr12MoV		
Dureza del penetrador	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62			
Tamaño de la muestra	Φ3[Φ4][Φ5]4 mm ((M)	Φ7[8][9][10][11][1.5][12]1 mm(M)	Φ15[Φ16][Φ18][Φ20][Φ22][Φ25] (M)	Φ28[Φ30][Φ32][Φ35][Φ40]n (M)	Φ50[Φ60][Φ70]mm (M)	
Profundidad de la cavidad	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)	55[60][65]mm(N)	
Dimensiones	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ88*150mm[Φ98*180mm][Φ108*180mm(L*H) Φ118*150mm][Φ128*180mm]	
Peso	0.55Kg	0.67Kg	1,34Kg	2.9Kg	5.1Kg[7.3Kg][9Kg]	

Otros tamaños pueden ser personalizados