

# Horno De Prensa De Vacío Dental

Número de artículo: KT-DP10



## Introducción

Obtenga resultados dentales precisos con el horno de prensa de vacío dental. Calibración automática de temperatura, bandeja de bajo ruido y operación de pantalla táctil. ¡Ordenar ahora!

[Aprende más](#)

|  |   |
|--|---|
| Velocidad de calentamiento                       | 200 °C/min máx. (392°F /minuto)                       |
| Temperatura máxima                               | 1200 °C máx. (2283 °F)                                |
| Tiempo máximo de mantenimiento de la temperatura | 2 horas   |
| Nivel de vacío                                   | 1-101%  |
| Suministro de energía eléctrica                  | 100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ                         |
| Corriente nominal                                | 14,5 amperios a 110 V 7,0 amperios a 230 V            |
| Potencia nominal de salida                       | máximo 1500w  |
| Dimensión  | 27 cm de alto x 36 cm de ancho x 70 cm de profundidad |
| Diámetro de la cámara de cocción                 | 9 cm (3,5")   |
| Peso neto  | 23Kg  |
| Peso con paquete                                 | 26,5 kg   |