

Celda Electrolítica De Baño De Agua De Doble Capa

Número de artículo: ELCWD



Introduction

Descubra la celda electrolítica de temperatura controlable con baño de agua de doble capa, resistencia a la corrosión y opciones de personalización. Especificaciones completas incluidas.

[Aprende más](#)

Especificación	50 ml ~ 250 ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60 °C
forma sellada	Hilo + Delantal
Material	Vidrio de boro + PTFE
Orificio de celda electrolítica	Hay disponibles tres orificios para electrodos (6 mm), dos orificios para aire (3 mm), aberturas personalizadas
Especificación	50 ml ~ 500 ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60 °C
Material	Vidrio de boro + PTFE
Orificio de celda electrolítica	Tres orificios para electrodos (6 mm), aberturas personalizadas disponibles