

Horno Eléctrico De Regeneración De Carbón Activo

Número de artículo: KT-CRF



Introduction

Revitalice su carbón activado con el horno eléctrico de regeneración de KinTek. Consiga una regeneración eficiente y rentable con nuestro horno rotatorio altamente automatizado y el controlador térmico inteligente.

[Aprende más](#)

Temperatura de trabajo constante	< 800°C
Velocidad del tambor giratorio	0-5rpm
Ángulo del tambor rotativo	0-6 grados
Material de aislamiento de la cámara	Fibra cerámica policristalina
Controlador de temperatura	Controlador PID de pantalla táctil
Elemento calefactor	Carburo de silicio (SiC)
Sensor de temperatura	Par térmico tipo K armado
Alimentación eléctrica	AC220-440V,50/60HZ

Modelo	Capacidad (kg/h)	Potencia nominal (kw)	Dimensiones (m)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF500	500	507.5	9.0*2.0*2.2
KT-CRF800	800	811	10.0*2.2*2.6
KT-CRF1000	1000	1011	11.0*2.2*2.6