

Celda Electrolítica De Cinco Puertos

Número de artículo: ELC



Introduction

Agilice sus consumibles de laboratorio con la celda electrolítica de Kintek con diseño de cinco puertos. Elija entre opciones selladas y no selladas con electrodos personalizables. Ordenar ahora.

[Aprende más](#)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Especificación | 10 ml ~ 1000 ml |
| Rango de temperatura aplicable | 0~60°C |
| forma sellada | Hilo / Delantal |
| Material | Vidrio de boro, PTFE |
| Aberturas en la celda electrolítica. | Se pueden personalizar tres orificios de electrodos (6 mm) y dos orificios de aire (3 mm) |
| Especificación | 10 ml ~ 1000 ml |
| Rango de temperatura aplicable | 0~60°C |
| Material | Vidrio de boro, PTFE |
| Aberturas en la celda electrolítica. | Tres orificios para electrodos (6 mm), se pueden personalizar |