

Máquina De Ensayo De Filtros (Fpv)

Número de artículo: RPM-06



Introducción

Esta máquina es adecuada para comprobar las propiedades de dispersión de polímeros como pigmentos, aditivos y masterbatches mediante extrusión y filtración.

[Aprende más](#)

Nº de modelo	RPM-06A	RPM-06B
Sistema de control	Control por ordenador	
Diámetro del tornillo	20/25/30mm (o personalizado)	
Potencia del motor principal	4KW (o personalizado)	
Relación longitud/diámetro (L/D)	28:1	
Rpm Velocidad del tornillo	0-95rpm Regulación de velocidad por conversión de frecuencia	
Sensor de presión	0-35Mpa	
Filtro	Según norma EN13900-5:2005	Según norma ASTM
Dimensión exterior mm(ancho*profundo*alto)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
Peso (kg)	Alrededor de 350kg	Alrededor de 300 kg
Fuente de alimentación	3ϕAC380V	