

Celda Electrolítica De Corrosión Plana

Número de artículo: ELEFC



Introducción

Descubra nuestra celda electrolítica de corrosión plana para experimentos electroquímicos. Con una excepcional resistencia a la corrosión y especificaciones completas, nuestra celda garantiza un rendimiento óptimo. Nuestros materiales de alta calidad y buen sellado garantizan un producto seguro y duradero, y hay opciones de personalización disponibles.

[Aprende más](#)

Especificaciones	350 ml, se puede personalizar
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 70 °C
Forma de sellado	Junta de goma de silicona
Material	vidrio de boro + PTFE
Agujero	tres bocas de molienda + dos bocas de pagoda de circulación interna
Especificaciones	350 ml, se puede personalizar
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 100 °C
Material	vidrio de boro + PTFE
Agujero	Tres bocas de molienda dos circulación + baño de agua