

Celda Electrolítica Tipo H - Tipo H / Triple

Número de artículo: ELCH



Introduction

Experimente un rendimiento electroquímico versátil con nuestra celda electrolítica tipo H. Elija entre sellado con membrana o sin membrana, 2-3 configuraciones híbridas. Obtenga más información ahora.

[Aprende más](#)

Especificación	30 ml ~ 500 ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60 °C
Área de membrana aplicable	15 mm (se puede personalizar)
Material	Vidrio de boro + PTFE
Punzonado de celdas electrolíticas	Tres orificios para electrodos (6 mm) Cuatro gases (3 mm) se pueden personalizar con apertura
Especificación	30 ml ~ 500 ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60 °C
Área de membrana aplicable	0,5 cm ² /1 cm ²
Material	Vidrio de boro + PTFE
Punzonado de celdas electrolíticas	Tres orificios para electrodos (6 mm) Se pueden personalizar seis orificios de aire (3 mm)