

Célula Electrolítica Tipo H - Tipo H / Triple

Número de artículo: ELCH



Introducción

Experimente un rendimiento electroquímico versátil con nuestra célula electrolítica de tipo H. Elija entre las configuraciones de sellado con membrana o sin membrana, 2-3 híbridas. Obtenga más información ahora.

[Aprende más](#)

Especificación	30ml~ 500ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60°C
Área de membrana aplicable	15mm (se puede personalizar)
Material	Vidrio de boro + PTFE
Perforación de la célula electrolítica	Tres agujeros para electrodos (6mm) Cuatro gases (3mm) se puede personalizar apertura

Especificación	30ml~ 500ml
Rango de temperatura aplicable	0 ~ 60°C
Área de membrana aplicable	0.5cm2/1cm2
Material	Vidrio de boro + PTFE
Perforación de la célula electrolítica	Tres orificios para electrodos (6mm) Seis orificios para aire (3mm) personalizables