

## Célula Electrolítica Tipo H - Tipo H / Triple

Número de artículo: ELCH



### Introducción

Experimente un rendimiento electroquímico versátil con nuestra célula electrolítica de tipo H. Elija entre las configuraciones de sellado con membrana o sin membrana, 2-3 híbridas. Obtenga más información ahora.

[Aprende más](#)

<b>Especificación</b>	30ml~ 500ml
<b>Rango de temperatura aplicable</b>	0 ~ 60°C
<b>Área de membrana aplicable</b>	15mm (se puede personalizar)
<b>Material</b>	Vidrio de boro + PTFE
<b>Perforación de la célula electrolítica</b>	Tres agujeros para electrodos (6mm) Cuatro gases (3mm) se puede personalizar apertura

<b>Especificación</b>	30ml~ 500ml
<b>Rango de temperatura aplicable</b>	0 ~ 60°C
<b>Área de membrana aplicable</b>	0.5cm2/1cm2
<b>Material</b>	Vidrio de boro + PTFE
<b>Perforación de la célula electrolítica</b>	Tres orificios para electrodos (6mm) Seis orificios para aire (3mm) personalizables