

Espesor De Revestimiento Manual

Número de artículo: XRF-980



Introduction

El analizador portátil de espesor de revestimientos XRF adopta Si-PIN de alta resolución (o detector de deriva de silicio SDD) para lograr una excelente precisión y estabilidad de medición. Ya sea para el control de calidad del espesor del revestimiento en el proceso de producción, o la comprobación aleatoria de la calidad y la inspección completa para la inspección del material entrante, XRF-980 puede satisfacer sus necesidades de inspección.

[Aprende más](#)

Detector	Detector Si-Pin de alto rendimiento /Detector SDD optimizado
Filtro	Cambiador de filtro automático multiposición
Ventana	Kapton con diseño de ventana anti-perforación opcional
Colimador	Colimador de 5 mm
Batería	7.2V Li-ion batería 6800mAh
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva en color
Almacenamiento de datos	100000+datos de almacenamiento
Transferencia de datos	WiFi USB
Seguridad de radiación	Dispositivo de protección de seguridad, apagado del tubo mientras no hay muestra , Seguridad de usuario protegida por contraseña
Cámara (opcional)	Cámara CCD integrada con lente de enfoque automático para posicionar y registrar las posiciones de los puntos de medición
Espesor	Generalmente dentro de 50um (dependiendo del material) Repetibilidad hasta 0,1%.
Temperatura ambiente	-10°C~50°C Humedad 0%~80
Peso	Aprox. 1.5kg (3.3lbs) incluyendo batería
Dimensiones	LxAnxAl: 220mm*91mm*276mm
Idioma del software	Inglés y otros idiomas