

Homogeneizador De Laboratorio De Alto Rendimiento Para I+D De Farmacia, Cosmética Y Alimentación

Número de artículo: KT-VHE



Introducción

Emulsionador homogeneizador al vacío de laboratorio para productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos. Mezcla de alto cizallamiento, desaireación al vacío, escalable 1L-10L. ¡Obtenga asesoramiento experto ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
Volumen de agitación	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
Velocidad de agitación	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230 rpm
Estilo de la paleta de agitación	SUS316L tipo ancla con rascador de pared PTFE			
Viscosidad de procesamiento	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
Potencia de agitación	120W	150W	150W	300W
Volumen de emulsificación	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
Velocidad de homogeneización	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000 rpm	8000-30000rpm
Modelo de cabezal homogeneizador	20DG	25DG	25DG	25DG
Potencia del homogeneizador	1300W	1300W	1300W	1300W
Puertos de la tapa del reactor	Agitación, Vacío, Homogeneizador, Alimentación, Sonda Temp. Temperatura + 3 puertos de repuesto			
Carrera de elevación	300 mm	300 mm	500 mm	500 mm
Temp. Temp. de trabajo	120°C	120°C	120°C	120°C
Vacío alcanzable	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa
Suministro eléctrico	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
Peso neto	35kg	40kg	50kg	55kg
Dimensiones (LxAxH)	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm

Parámetros	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
Volumen de agitación	100-1000ml	100-2000ml	500-5000ml	1000-10000ml
Velocidad de agitación	0-230rpm	0-230rpm	0-230rpm	0-230 rpm
Estilo de la paleta de agitación	Tipo ancla SUS316L con rascador de pared PTFE			
Viscosidad de procesamiento	100000CP	100000CP	100000CP	150000CP
Potencia de agitación	120W	150W	150W	300W

Parámetros	KT-VHE-1	KT-VHE-2	KT-VHE-5	KT-VHE-10
Parámetros	KT-VHE-1S	KT-VHE-2S	KT-VHE-5S	KT-VHE-10S
Volumen de emulsificación	500-1000ml	600-2000ml	2500-5000ml	5000-10000ml
Velocidad de homogeneización	8000-28000rpm	8000-28000rpm	8000-30000 rpm	8000-30000rpm
Modelo de cabezal homogeneizador	20DG	25DG	25DG	25DG
Potencia del homogeneizador	1300W	1300W	1300W	1300W
Material del reactor	Acero inoxidable 316L			
Puertos de la tapa del reactor	Agitación, Vacío, Homogeneizador, Alimentación, Sonda Temp. Sonda + 3 puertos de repuesto			
Carrera de elevación	300 mm	300 mm	500 mm	500 mm
Temp. Temp. de trabajo	120°C	120°C	120°C	120°C
Vacío alcanzable	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa	-0,098MPa
Suministro eléctrico	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
Peso neto	35kg	40kg	50kg	55kg
Dimensiones (LxAxH)	400×650×1100 mm	400×650×1100 mm	600×450×1100 mm	600×480×1200 mm