

## Cerámica Alumina Sagger - Corindón Fino

Número de artículo: KM-C05



### Introducción

Los productos Sagger de alumina tienen las características de resistencia a altas temperaturas, buena estabilidad de choque térmico, coeficiente de expansión pequeño, antidesprendimiento y buen rendimiento antipolvo.

[Aprende más](#)

|                                     |                                  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| sagger de rayas finas               | 100x100x13mm95                   | 105x105x12mm99                                 |
| sagger de rayas finas               | 103x103x22mm                     | 118x100x19mm                                   |
| sagger de rayas finas               | 120x120x40mm                     | 195x100x32mm                                   |
| Mesa de combustión de corindón fino | 100x100x15mm95 corindón - muesca | 105x105x12mm99 óxido de aluminio - con muescas |
| Mesa de combustión de corindón fino | 250*250mm                        |  |