

Molino De Bolas Planetario Horizontal

Número de artículo: KT-P400H



Introducción

Mejore la uniformidad de las muestras con nuestros molinos planetarios de bolas horizontales. El KT-P400H reduce la deposición de la muestra y el KT-P400E tiene capacidades multidireccionales. Seguro, cómodo y eficiente con protección contra sobrecargas.

[Aprende más](#)

Principio de rectificado	Fuerza de impacto y fricción
Materiales adecuados	Dureza pequeña y media-baja quebradizos; secos o húmedos
Tamaño de entrada de los materiales	
Tamaño de salida de los materiales	0,1-20 μ m
Volumen de procesamiento	
Velocidad de la jarra de molienda	0-900 r/min
Material de la jarra	Carburo de tungsteno Cerámica Ágata; Acero inoxidable; Acero templado; Nylon, etc.
Número de tarros de molienda	4 unidades
Volumen del tarro de molienda	100 ml
Material de la bola	Carburo de tungsteno Zirconia Alúmina; Ágata; Acero inoxidable, etc.
Potencia del motor	250W
Peso neto	35 kg
Dimensiones	L320 * An410 * Al510 mm
Grado de protección	IP65
Normas de calidad	CE