

Sonda De Determinación De Hidrógeno Para Medir Rápidamente El Contenido De Hidrógeno Con Un Alto Porcentaje De Éxito

Número de artículo: KT-T03



Introducción

Sonda de determinación precisa de hidrógeno para acero fundido, rango de 0,5-14ppm, precisión de $\pm 0,15$ ppm, tasa de éxito del 96%. ¡Optimice ya la calidad del acero!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Código del producto	OY-H-900
Rango de medición	0,5-14 ppm
Precisión	$\pm 0,15$ ppm
Tasa de éxito de la medición	96%
Tiempo de prueba	30-60s