

# Tornillo De Cerámica De Alúmina: Aislamiento De Alta Calidad Y Resistencia A Altas Temperaturas

Número de artículo: KM-C011



## Introduction

Los tornillos cerámicos de alúmina son componentes de fijación fabricados con un 99,5 % de alúmina, ideales para aplicaciones extremas que requieren una excelente resistencia térmica, aislamiento eléctrico y resistencia química.

[Aprende más](#)

<b>M16</b>	Hexágono exterior	100*9,2*24,2	7.*9.2*24.2	40*9,2*24,2	
<b>M14</b>	Hexágono exterior	80*10*22	50*7,6*21,9	40*9,9*21	
<b>M12</b>	Hexágono exterior	75*8,1*18,8	50*10,3*18,3	25*10,3*18,4	15*10*21,2
	hexágono interior	50*10,5*17,2	35/25*10,4*17,1	15*12,2*18,1	14*12,2*18
<b>M10</b>	Hexágono exterior	70*7*16,8	35*6,6*16,6		
	hexágono interior	50*9*14,8	35*9,1*14,8		
<b>M8</b>	hexágono interior	70*5,6*14	50*4,5*11,7	35*5,3*12,9	25*5,3*12,9
	hexágono interior	50*7,6*12,3	35*7,9*12,3		
	Hexágono interior de cabeza plana	30*.*13,8			
	"+"Tipo	20*.*14,2			
<b>M6</b>	Hexágono exterior	55*5,2*9,7	40*4,3*9,6		
	hexágono interior	40*5,8*9,8	25*5,9*10	15*5,9*10	
	"+"Tipo	40*.*12			
	Hexágono exterior tipo " _ "	25*3,9*9,8			
	Cabeza redonda tipo " _ " con agujero	20*4,8*10			
	hexágono interior	15*.*9,8			
<b>M5</b>	Hexágono exterior	25*3,5*8	20/15*3,6*8	10/12*3,6*7,6	5*3,6*8
	hexágono interior	35*4,7*7,8	25/20*4,9*8,1	15/12*4,9*8,1	10/5*4,9*8,1
	Cabeza redonda tipo "+" con agujero	25*.*8,6	20*.*8,5	12*.*8,5	
	Hexágono interior de cabeza redonda	25*2.*9,3	12*2,8*8,6		
	Cabeza redonda tipo " _ "	10*3,4*7,9			
	"+"Tipo	10*.*8,9			
	Cabeza redonda tipo " _ " con agujero	6/15*3*10			
<b>M4</b>	Hexágono exterior	20*3,2*6,8	15*3,3*6,8	10*3,2*6,8	
	hexágono interior	25*4*7	20*4,1*6,9	15*4,1*6,8	10*3,2*6,8

	hexágono interior	25*-*8.5			
	Tipo "+"	12*-*8.4			
	Cabeza redonda tipo " _ "	8*2,9*7	5*2,1*9,3		
	Cabeza redonda tipo "+" con agujero	3*4,5*8,9			
<b>M3.5</b>	Tipo "+"	9*-*5.3			
<b>M3</b>	Hexágono exterior	10*3*5,5	30*3*5,4		
	hexágono interior	30*3*5,4	20/25*3*5,4	15/10*3*5,4	8*3*5,4
	Tipo "+"	15*-*5.2	6*-*5,6		
	Cabeza redonda tipo "+"	6,5*2,7*5,5			
<b>M2.5</b>	Tipo "+"	9*-*4.5	6*-*3,9		
<b>M2</b>	Medios dientes tipo " _ " de cabeza plana	22*1,4*3,8			
	hexágono interior	14*1,9*3,8			
	Cabeza plana tipo " _ "	10*1,4*3,8			
	hilo "+"	8*1,6*3,5			
	Cabeza redonda tipo "+"	8*1,5*3,5			
	Hexágono exterior	6*1,6*3,8			
	Tipo "+"	6*-*4.2			