

Estantería De Almacenamiento De Vidrio Ito/Fto/Estantería De Volteo/Estantería De Almacenamiento De Obleas De Silicio

Número de artículo: PTFE-18



Introducción

El estante de almacenamiento de vidrio ITO/FTO/estante de rotación/estante de almacenamiento de obleas de silicio se puede utilizar para el embalaje de envío, rotación y almacenamiento de obleas de silicio, chips, obleas de germanio, obleas de vidrio, obleas de zafiro, vidrio de cuarzo y otros materiales.

[Aprende más](#)

Modelo	4 pulgadas 25 unidades	4 pulgadas 50 unidades	5 pulgadas 25 unidades	5 pulgadas 50 piezas	6 pulgadas 25 piezas	8 pulgadas 25 piezas	12 pulgadas 25 piezas
Diámetro exterior	122 mm	122 mm	149 mm	149 mm	180 mm	245 mm	350 mm
Diámetro interior sin esponja	110mm	110mm	138mm	138mm	*	*	320mm
Diámetro interior de la esponja	104mm	104mm	127mm	127mm	*	*	300mm
altura	29mm	56mm	45mm	55mm	43 mm	40 mm	60mm

Instrucciones Este producto es una caja plana para obleas de silicio que puede almacenar 25 o 50 piezas de productos con un diámetro de 100mm, 125mm, 150mm, 200mm y 300mm. Se puede utilizar para el embalaje de envío, rotación y almacenamiento de obleas de silicio, chips, obleas de germanio, obleas de vidrio, obleas de zafiro, vidrio de cuarzo y otros materiales.

Modelo	2 pulgadas 25 piezas	3 pulgadas 25 piezas	4 pulgadas 25 piezas	6 pulgadas 25 piezas
Tamaño exterior	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122 mm	180*142*185mm
Capacidad	Puede equiparse con 25 piezas de 50 mm de diámetro	Puede equiparse con 25 piezas de 76 mm de diámetro	Puede equiparse con 25 piezas de 100 mm de diámetro	Puede equiparse con 25 piezas de 150 mm de diámetro
Material	PP	PP	PP	PP
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
peso	155g	240g	400g	600g