

Máquina De Fundición

Número de artículo: RPM-02



Introducción

La máquina de film fundido está diseñada para el moldeo de productos de film fundido de polímero y tiene múltiples funciones de procesamiento, como fundición, extrusión, estiramiento y composición.

[Aprende más](#)

Modelo No.	RPM-02A	RPM-02B
Nombre	Una capa	3 capas
Diámetro del tornillo	25mm(o personalizado)	
Relación entre longitud y diámetro	33:1(o personalizado)	
Velocidad del tornillo	0-95rpm(Regulación de velocidad por conversión de frecuencia)	
Potencia del motor	4KW(o personalizado)	
Ancho del labio	300mm(o personalizado)	
Configuración opcional	Bomba de fusión 3CC o personalizada, Cambiador de pantalla manual o hidráulico, Sensor de presión, Sensor de presión, Dispositivo de desenrollado	
Pieza de calandrado	160x350mmx2o personalizado	
Método de instalación del rodillo calandrador	Vertical o paralelo	
Dispositivo de bobinado	Bobinado por fricción	
(AnxPrxAl) Volumen	2800x800x1650mm	3500x1600x2200mm
Peso (kg)	≈750kg	≈1.2T
Fuente de alimentación	3φAC380V	