

# Agitador Orbital Oscilante De Laboratorio

Número de artículo: KTL-5



## Introducción

El agitador orbital Mixer-OT utiliza un motor sin escobillas que puede funcionar durante mucho tiempo. Es adecuado para tareas de vibración de placas de cultivo, matraces y vasos de precipitados.

[Aprende más](#)

Modelo	Mezclador-OS 2s
Tensión	AC100-240V/DC24V
Frecuencia	50-60Hz
Modo de visualización	Pantalla LCD
Potencia de salida del motor	40W
Modo de oscilación	Pista
Carga máxima	7,5 kg
Potencia de salida del motor	40W
Rango de velocidad	30-250rpm
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Temporización	1min-24h o permanente
Peso neto	13 kg
Dimensiones	360×420×100mm