

# Trituración Criogénica Con Nitrógeno Líquido Máquina Criomoladora Con Alimentador De Tornillo Para El Procesamiento De Materiales Finos

Número de artículo: KT-CG02



## Introducción

Descubra el pulverizador criogénico de nitrógeno líquido con alimentador de tornillo, perfecto para el procesamiento de materiales finos. Ideal para plásticos, caucho y mucho más. ¡Aumente la eficiencia de su laboratorio ahora!

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Modelo	KT-CG02
Potencia del host	1,8 kW
Tensión	220V/50Hz
Velocidad	25000r/min
Finura de trituración	40-350 malla
Producción por lotes	0,3-3kg/h
Tamaño de la muestra	10g
Tamaño del pienso	≤5mm
Anillo de sellado	Caucho fluorado de baja temperatura
Modo de descarga	Continuo
Motor de alimentación	40w
Velocidad de alimentación	0-10r/min
Método de alimentación	Sinfín/Manual
Modelo de tanque de nitrógeno líquido	YDS-30
Volumen del tanque de nitrógeno líquido	30L(50L opcional)
Modelo de bomba de nitrógeno líquido	YDB-50J
Entrada de nitrógeno líquido	Bomba eléctrica/bomba de pie
Control de salida de nitrógeno líquido	Válvula de escala
Modo de trituración	Impacto de alta velocidad
Modo de descarga	Selección de viento sin tamiz
Peso	46 kg
Dimensión total	750450850mm