

Horno De Atmósfera Controlada Con Cinta De Malla

Número de artículo: KT-MB



Introduction

Descubra nuestro horno de sinterización de cinta de malla KT-MB, perfecto para la sinterización a alta temperatura de componentes electrónicos y aislantes de vidrio. Disponible para entornos al aire libre o con atmósfera controlada.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
Temperatura de trabajo	RT-1000°C				
Precisión de control	±1°C				
Elemento calefactor	Calentador FEC				
Ancho de la cinta de malla	200mm	300mm	350mm	600 mm	650 mm
Altura efectiva	50 mm	60 mm	80mm	80mm	80mm
Cantidad de zona caliente	7	7	8	9	12
Longitud total	7200 mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380 mm
Se aceptan tamaños y requisitos de diseño del cliente					