

Mini Reactor De Alta Presión Ss

Número de artículo: KV-3H



Introduction

Reactor de alta presión Mini SS: ideal para las industrias de investigación médica, química y científica. Temperatura de calentamiento y velocidad de agitación programadas, hasta 22 Mpa de presión.

[Aprende más](#)

Modelo	25ml	50ml	100ml	300ml	500ml
materiales de reactores	Acero inoxidable 304/316L				
Temperatura de trabajo	260 °C				
Presión máxima de trabajo	22Mpa				
Método de calentamiento	Manta calefactora modular				
Potencia de calefacción	600W		800W		
método de agitación	Agitación magnética/agitación de acoplamiento de magnetrón mecánico				
Adecuado	Válvulas de entrada/salida, manómetro, termómetro				