

Mini Reactor De Alta Presión De Acero Inoxidable

Número de artículo: KV-3H



Introducción

Mini Reactor SS de Alta Presión - Ideal para medicina, química e industrias de investigación científica. Temperatura de calentamiento y velocidad de agitación programables, hasta 22Mpa de presión.

[Aprende más](#)

Modelo	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	500ml
Material del reactor	Acero inoxidable 304/316L				
Temperatura de trabajo	260°C				
Presión máxima de trabajo	22Mpa				
Método de calentamiento	Manto calefactor modular				
Potencia calorífica	600W		800W		
Método de agitación	Agitación magnética/agitación mecánica de acoplamiento magnetrón				
Accesorios	Válvulas de entrada/salida, manómetro, termómetro				