

Barco De Evaporación De Molibdeno/Tungsteno/Tantalio

Número de artículo: KME01



Introduction

Las fuentes de evaporación en barco se utilizan en sistemas de evaporación térmica y son adecuadas para depositar diversos metales, aleaciones y materiales. Las fuentes de evaporación en barco están disponibles en diferentes espesores de tungsteno, tantalio y molibdeno para garantizar la compatibilidad con una variedad de fuentes de energía. Como recipiente, se utiliza para la evaporación al vacío de materiales. Pueden usarse para la deposición de películas delgadas de diversos materiales o diseñarse para que sean compatibles con técnicas como la fabricación por haz de electrones.

[Aprende más](#)

Longitud 100 anchura 8 espesor
0,2/0,3mm

Longitud 100 ancho 15 espesor
0.2/0.3/0.5mm

Longitud 100 ancho 20 espesor
0.2/0.3/0.5mm

Tamaño de la ranura: longitud 50
profundidad 2,6