

Amoladora De Mortero

Número de artículo: KT-MG200



Introducción

La trituradora de mortero KT-MG200 puede utilizarse para mezclar y homogeneizar polvo, suspensión, pasta e incluso muestras viscosas. Puede ayudar a los usuarios a realizar la operación ideal de preparación de muestras con mayor regularización y mayor repetibilidad.

[Aprende más](#)

Materiales adecuados	blando duro quebradizo pulposo
Tipo de tratamiento	molienda
Tamaño máximo de inyección	
Granulometría de la muestra	
Capacidad efectiva de procesamiento por lotes	10-190ml
Velocidad máxima	100 rpm
Volumen del mortero	700 ml
Material del mortero	Zirconia Carburo de tungsteno Ónice Acero inoxidable Disponible
Material del mortero	Circonio Carburo de tungsteno Ónice Acero inoxidable Disponible
Material del mortero	Acero inoxidable tipo 304
Ajuste de la presión del usher y del mortero	Ajuste vertical del mango
Ajuste de la posición del usher y del mortero	Pomo para ajuste lateral
Material del rascador	PTFE Nylon Opcional
Ajuste del rascador	Presión ajustable Posición lateral ajustable
Ajuste del tiempo de afilado	9999 h min s
Tiempo de parada	9999 h min s
Método de molienda	Molienda en seco Molienda en húmedo Molienda criogénica
Peso neto	38 kg
Dimensiones totales	310*330*430 mm
Descripción eléctrica	110-220V, 50-60Hz, 150W
Nivel de protección	IP65
Estándar de calidad	CE