


Sin Molde De Prensa Infrarroja De Laboratorio De Desmoldeo

Número de artículo: PMI



Introducción

Pruebe sin esfuerzo sus muestras sin necesidad de desmoldar utilizando nuestro molde de prensa infrarroja de laboratorio. Disfrute de alta transmitancia y tamaños personalizables para su comodidad.

[Aprende más](#)

Modelo	PMI-A	PMI-B
Material	Carburo YT15	
Dureza del penetrador	HRC85-HRC90	
Tamaño de la muestra	φ13 mm	φ7 mm
profundidad de la cavidad	10mm	5mm
Dimensiones externas	76×50×70mm	76×30×70mm
Peso (Kg)	0.75	0.35

Se pueden personalizar otros tamaños.