

Bomba De Vacío De Membrana Sin Aceite Para Uso Industrial Y De Laboratorio

Número de artículo: KT-VP



Introducción

Bomba de vacío de membrana sin aceite para laboratorios: limpia, fiable y resistente a productos químicos. Ideal para filtración, SPE y evaporación rotativa. Funcionamiento sin mantenimiento.

[Aprende más](#)

Modelo	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (Resistente a productos químicos)	DVP-40C (Resistente a productos químicos)
Velocidad de bombeo	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
Número de cabezales	1	2	2	4
Material del diafragma	NBR	NBR	PTFE	PTFE
Material de las válvulas	FKM	FKM	FFKM	FFKM
Vacío final	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
Máx. Presión	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Velocidad nominal del motor	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Suministro eléctrico	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Potencia	90W	180W	180W	320W
Peso neto	5,5 kg	9,0 Kg	9,5 kg	12,5 kg
Dimensiones (LxAxH)	220x145x190 mm	315x160x200 mm	315x160x200 mm	340x240x220 mm